



## Drehtish DT A oder V



### Funktionsweise:

Drehtisch zum Aufstellen/Zuführen und/oder nehmen leerer und voller Behälter. Der Drehtisch kann vorne oder hinten an der Linie platziert werden, um verschiedene Verpackungsarten zu puffern.

Film: <https://www.youtube.com/watch?v=owB53dWns1w>

### Vorteile:

Sammeln von leerer und voller Verpackungen, damit die Produktion weiter gehen kann.  
Zeitersparnis durch An- und Ablegen der Verpackung in einem Arbeitsgang.  
Beim Befüllen und Verschließen sind höhere Kapazitäten möglich.

### Optionen:

Anpassen des Drehtisch an eine andere Verpackungsgröße.  
Erweiterung des Plattentellers mittels Ein- oder Ausschaltstück.  
Verteiler am Zufuhrdrehtisch, damit das Produkt immer auf das Förderband landet.  
Maßanfertigung für unterschiedliche Verpackungsdurchmesser.

Technische Daten	DT-800-A/V	DT-1000-A/V	DT-1200-A/V
Fassungsvermögen	Ø 800mm	Ø 1000mm	Ø 1200mm
Bereich	Ø 50 – ø 120mm Verpackungsbreite	Ø 50 – ø 120mm Verpackungsbreite	Ø 50 – ø 120mm Verpackungsbreite
Arbeitshöhe	H = 950mm ± 50mm	H = 950mm ± 50mm	H = 950mm ± 50mm
Abmessungen l x b x h	900 x 900 x 1300mm	1.100 x 1.100 x 1.300mm	1.400 x 1.400 x 1.300mm
Elektrischer Anschluss	240 V - 50 Hz - 0,18 KW	240 V - 50 Hz - 0,18 KW	240 V - 50 Hz - 0,18 KW



# LVS Technics

Filling & Closing

